

■操作方法

タッチパネルは「簡単」＆「安心」

通常の操作はタッチパネルのボタンを押すだけで簡単に切り替えができます。
誤飲防止のため、強アルカリイオン水と酸性イオン水を使用時は警告音が鳴り続け、水を止めると、自動的に前に使用していた飲用モードのアルカリイオン水、または清水に変わります。



※操作パネルはAL680/AL690共に同じパネルを使用しています。

■定格・仕様


販売名	ビルトインアルカリ清水器		
定格	AC100V 50/60Hz 1.5A		
消費電力	約150W (最大時) (待機時:約3W)		
使用可能配水管圧力	0.07~0.75MPa		
使用可能な最小動水圧	0.07MPa		
使用水温	35℃未満		
材質	ABS樹脂、POM樹脂、白金、チタン		
寸法	170mm×奥行104mm×高さ289mm		
質量	3.5kg (満水時約4.0kg)		
電源コード	1.2m		
方式	連続電解方式		
電解能力切換	アルカリ:4段階 酸性:1段階		
連続使用可能時間	アルカリⅠ・Ⅱ・Ⅲ……約30分 強アルカリ、酸性水……約10分		
吐水量 (生成水量)	UZC2000	吐水口水量:約2.0L/分 排水口水量:約0.50L/分 (水圧0.1MPa 20℃時)	
	UNC1000	吐水口水量:約3.0L/分 排水口水量:約0.75L/分 (水圧0.2MPa 20℃時)	
電極洗浄	自動洗浄方式		
形態	元止め式流量調節機能付水栓		
材質	黄銅、ステンレス、EPDM		
取付穴径	直径36mm~40mm		
取付天板厚範囲	4mm~30mm		
取付方式	上面施工方式		
操作パネルコード	1.5m		
寸法	全高:260mm 吐水口高さ:225mm 排水口高さ:64mm 回転半径:150mm		
質量	1.5kg		
カートリッジの種類	UZC2000	UNC1000	
ろ過材の種類	活性炭、不織布、イオン交換繊維、中空糸膜 (ポリエチレン)		
ろ過流量	3.0L/分	3.5L/分	
カートリッジ能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 40,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 100,000L (除去率 80%)
	濁り	総ろ過水量 20,000L (ろ過流量 50%)	総ろ過水量 30,000L (ろ過流量 50%)
	総トリハロメタン	総ろ過水量 8,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 16,000L (除去率 80%)
	クロロホルム	総ろ過水量 8,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 12,000L (除去率 80%)
	ブロモクロロメタン	総ろ過水量 10,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 12,000L (除去率 80%)
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 10,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 12,000L (除去率 80%)
	ブロモホルム	総ろ過水量 10,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 12,000L (除去率 80%)
	溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 10,000L (除去率 80%)
	CAT (農薬)	総ろ過水量 20,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 50,000L (除去率 80%)
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 20,000L (除去率 80%)
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 20,000L (除去率 80%)
	1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量 10,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 20,000L (除去率 80%)
	2-MIB (カビ臭)	総ろ過水量 20,000L (除去率 80%)	総ろ過水量 40,000L (除去率 80%)
質量	約0.8kg (満水時1.4kg)	約1.5kg (満水時3.0kg)	
寸法	最大径105mm×高さ217mm 最大径137mm×高さ253mm		
除去できない成分	水に溶けこんでいる塩分 (海水)、金属イオン類 (鉛は除く)		

給水装置の構造及び材質の基準による表示
水道法基準適合性能項目 耐圧性能・浸出性能・水撃限界性能・逆流防止性能
認証登録番号 AL680/AL690:TC5004
医療機器製造承認番号 AL680/AL690:21700BZZ00116000

※仕様は予告なく変更することがあります。

■製品寸法図

AL680



《梱包部品》

- ①アルカリ清水器本体×1 ②アルカリ清水器専用水栓×1 ③フレキ管×1
 - ④カートリッジ×1 ⑤カートリッジ受皿×1 (ビス2本付) ⑥取付金具×1
 - ⑦水栓の付属品 (六角レンチ×1・キャップ×2・取付けネジ×1) ⑧止水栓・片ナットチーズ×1
 - ⑨銅管カプラー×1 ⑩クイックファスナ×1 ⑪ホースバンド (大×1、小×1)
 - ⑫アルカリ清水器取付用ビス×4 ⑬L字固定金具×1・両面テープ×1
 - ⑭カートリッジIN・OUTホース×各1 ⑮pH測定液・グリセロリン酸カルシウム×1 ⑯結束バンド×3
- ※図面はAL680 (UZC2000使用) の場合です。
AL690 (UNC1000使用) の場合は、カートリッジのサイズが最大径137mm×高さ253mmとなります。
梱包部品は⑥がカートリッジ取付架台×1 (ビス4本付) となります。

■セット品番

セット品番	AL680	AL690
セット内容	アルカリ清水器とUZC2000のセット	アルカリ清水器とUNC1000のセット